


Bloc baterie MHA4-PR10-3-1/4

Cod: 525238

FESTO

[pentru sub-baza ventil MHA4-...](#)



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	10
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	1.710 g
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu cu sina tip omega
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1/33	G3/8
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/4
Conexiune pneumatica 3/11	G3/8
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat