

Tub material plastic PAN-V0-6X1-GN

Cod: 525470

FESTO

ignifug



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	8 mm
diametru exterior pentru conectori	6 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	30 mm
Diametru interior	4 mm
Raza minima de incovoiere	13 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,3 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 3 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 43,5 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 12 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 174 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Ulei mineral: max. 0,3 MPa la max. 90°C Apa: max. 0,3 MPa la max. 90 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Ulei mineral Apa (lichid, fara gheata)
Material testat la foc	UL94 V-0 (invelis)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 90 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,049 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 6 mm
Culoare	verde
Duritate Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Poliamida 12 PVC-P