

Tub material plastic PAN-V0-10X1,25-WS

Cod: 525480

FESTO

ignifug



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	12 mm
diametru exterior pentru conectori	10 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	56 mm
Diametru interior	7,5 mm
Raza minima de incovoiere	34 mm
Proprietatile tuburilor	Suitable for energy chains
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,3 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 3 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 43,5 psi
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-0,095 ... 1,2 MPa
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 12 bar
Presiune de functionare dependenta de temperatura	-13,775 ... 174 psi
Indicatii privind presiunea de operare	Ulei mineral: max. 0,3 MPa la max. 90°C Apa: max. 0,3 MPa la max. 90 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Ulei mineral Apa (lichid, fara gheata)
Material testat la foc	UL94 V-0 (invelis)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-30 ... 90 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,088 kg/m
Conexiune pneumatica	pentru conector cu diametru exterior 10 mm
Culoare	alb
Duritate Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Poliamida 12 PVC-P