


Bloc racordare VIGK-04-D-1-3/8-NPT

Cod: 525573

FESTO

pentru insule 04, debit marit, ventile ISO marimea 1 (G 3/8)
Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| latime | 149 mm |
| presiune de operare | -0,9 ... 16 bar |
| mediu de operare | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| temperatura mediului | -10 ... 60 °C -10 ... 60 °C |
| tip fixare placa de conectare | cu gaura de trecere |
| racord aer auxiliar de comanda 12/14 | NPT1/8-27 |
| racord pneumatic 1 | NPT1/2-14 |
| racord pneumatic 2 | NPT3/8-18 |
| racord pneumatic 3 | NPT1/2-14 |
| racord pneumatic 4 | NPT3/8-18 |
| racord pneumatic 5 | NPT1/2-14 |
| informatii referitoare la material pentru placa de conectare | aluminiu turnat sub presiune |