


Tub material plastic PUN-12X2-SI-200

Cod: 525743

FESTO

Tuburi cu diametru exterior standard, pentru conector QS, fittinguri CN si CK din poliuretan (nu se utilizeaza in industria alimentara)



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| diametru exterior | 12 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 62 mm |
| Diametru interior | 8 mm |
| Raza minima de incovoiere | 33 mm |
| Instructiuni de utilizare | TPE-U pe baza de ester The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged. |
| Proprietatile tuburilor | Suitable for energy chains |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,7 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 7 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 101,5 psi |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -0,095 ... 1 MPa |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 10 bar |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -13,775 ... 145 psi |
| Aprobare | TÜV |
| Departament eliberare certificate | B 013277 0506 00 |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Material testat la foc | UL94 HB |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura mediului | -35 ... 60 °C |
| Greutate produs in functie de lungime | 0,0767 kg/m |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu diametru exterior 12 mm |
| Culoare | argint |
| Duritate Shore | D 52 +/-3 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul furtunului | TPE-U(PU) |