


# Greifer paralel HGP-20-A-B-G1

Cod: 525890

FESTO

autocentrant, montabil ca Greifer intern sau extern, pentru sesizarea fara atingere a pozitiei. Cu asigurarea prinderii la deschidere ...-G1.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
cursa bacului de greifer	6,5 mm
precizia max. de inlocuire	0,2 mm
precizie de repetare greifer	<= 0,04 mm
numarul bacurilor de greifer	2
modul de functionare	cu actiune dubla
functiune de greifer	paralel
asigurarea fortei de apucare	la deschidere, G1
structura constructiva	parghie
recunoasterea pozitiei	pentru senzor de proximitate
presiune de operare	5 ... 8 bar
frecventa max. de lucru a greiferului	4 Hz
durata min. de deschidere la 6 bar	30 ms
durata min. de inchidere la 6 bar	48 ms
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	1
temperatura mediului	10 ... 60 °C
forta max. la bacul de greifer Fz dinamica	15 N
forta max. la bacul de greifer Fz statica	150 N
momentul max. al bacului Mx dinamic	0,6 Nm
momentul max. al bacului Mx static	6 Nm
momentul max. al bacului My dinamic	0,6 Nm
momentul max. al bacului My static	6 Nm
momentul max. al bacului Mz dinamic	0,6 Nm
momentul max. al bacului Mz static	6 Nm
greutate produs	402 g
tip fixare	la alegere: cu gaura de trecere cu filet interior
racord pneumatic	M5
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru capac de acoperire	PA
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu eloxat dur
informatii referitoare la material pentru bacul de greifer	otel inoxidabil inalt aliat