



Ventuza ESS-100-GT-G1/4-I

Cod: 525987

FESTO

usor interschimbabile,



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	9 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	135 mm
Deschidere nominala	5,5 mm
Diametru ventuza	100 mm
Volum ventuza	53,9 cm ³
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	rotund, in forma de clopot
Forma ventuza	rotund adanc
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune nominala de operare	-0,7 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Fora de rupere la 70% vacuum	297 N
Fora de retentie la presiunea nominala	375 N
Cuplu de strangere maxim la filetul de fixare	11 Nm
Fora laterala la presiunea nominala	183 N
Greutate produs	89,5 g
tip fixare	Prin port vacuum
Racord de vacuum	G1/4
Culoare	rosu brun
Duritate Shore	72 +/- 5
Materialul dopului filetat	Aliaj de aluminiu forjat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	Vulkollan®