

# Cupa ventuza ESV-50-BT

Cod: 526007

FESTO

Parte de schimb, usor de inlocuit



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Compensarea inaltimii pentru ventuza vacuum	10 mm
Raza minima a piesei de prelucrat R	40 mm
Diametru ventuza	50 mm
Volum ventuza	17,6 cm <sup>3</sup>
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	burduf
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
presiune de operare	-0,95 ... 0 bar
Presiune nominala de operare	-0,7 bar
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura mediului	-10 ... 80 °C
Fora de rupere la 70% vacuum	100 N
Fora de retentie la presiunea nominala	100 N
Fora laterala la presiunea nominala	39 N
Greutate produs	16,2 g
tip fixare	Prin port vacuum
Culoare	rosu brun
Duritate Shore	72 +/- 5
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	Vulkollan®