

Filtru cu regulator de presiune LFR-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Cod: 526284


Produs in retragere de pe piata

FESTO

cu placa filetata de racordare fara manometru, purja semi-automata

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Micro
serie	D
pozitie instalare	vertical
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	semiautomat
cantitatea max. de condensat	3 cm ³
presiune de operare	1 ... 10 bar
histerezis presiune max.	0,3 bar
debit nominal normal	410 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaze inerte
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	114 g
tip fixare	cu suport - tip vinclu la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	NPT1/8-27
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru pahar	PC