

Cilindru cu cursa scurta ADVC-4-2,5-P


Cod: 526897

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Fara filet pe tija pistonului

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2026. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
cursa	2,5 mm
Diametru piston	4 mm
Amortizare	P: inele/placi de amortizare flexibile la ambele capete de cursa
pozitie instalare	Oricare
Mod de functionare	cu actiune dubla
Structura constructiva	Piston tija
Detectarea pozitiei	fara
Presiune de operare Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
presiune de operare	2 ... 8 bar
Presiune de operare	29 ... 116 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta reduca la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe retur	5,7 N
Fora teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), pe avans	7,5 N
Masa in miscare	0,2 g
Greutate produs	3 g
tip fixare	cu orificiu cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica	M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul etansarilor	HNBR NBR
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul tijeii	Aliaj de aluminiu forjat eloxat