


# Priza cu cablu KMH-D-2,5

Cod: 527398

FESTO

Pentru insula de ventilie CPA-SC.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip fixare	Clip
pozitie instalare	Oricare
Greutate produs	24 g
Conectare electrica	Priza 3 pini
Tensiune nominala de operare DC	60 V
Capacitatea curent de sarcina	3 A
Lungimea cablului	2,5 m
Diametrul cablului	1,3 mm
Structura cablului	3x0,14
Codul de culori pentru izolatia conductorilor	Pin 1 = negru Pin 2 = albastru Pin 3 = rosu
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-40 ... 105 °C
Indicatie material	conform RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	POM
Material electrical contact	Bronz cositorit