


# Distribuitor cablu ASI-KVT-FKX2-M12

Cod: 527474

FESTO

o grupa constructiva pasiva, care se cupleaza de la un cablu AS-i  
cu banda plata la un racord cu fisa M12-4 poli.



## Fisa tehnica

| Caracteristica   | valoare   |
|--|---|
| latime   | 46 mm   |
| Inaltime   | 102 mm  |
| Lungime  | 28,5 mm   |
| tip fixare   | la alegere:<br>cu orificiu<br>cu sina tip omega   |
| Greutate produs  | 190 g   |
| Interfata Fieldbus   | Interfata AS: stecher pentru cablu plat<br>Priza M12x1, 4 pini, codificat-A<br>Tensiune de sarcina: stecher cu cablu plat |
| tensiune de operare DC interfata AS                              | 26,5 ... 31,6 V   |
| Tensiune nominala de operare DC interfata AS                     | 26,5 V  |
| tensiune de operare DC tensiune de sarcina                       | 20,4 ... 26,4 V   |
| Tensiune nominala de operare DC la iesiri ca tensiune de sarcina | 24 V  |
| Tip de protectie   | IP65<br>conform IEC 60529<br>in stare montata   |
| Temperatura mediului   | -5 ... 50 °C  |
| Temperatura de depozitare  | -20 ... 70 °C   |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)                      | conform directivei europene EMV   |
| Indicatie material   | conform RoHS  |
| Informatii referitoare la material pentru carcasa                | ranforsat PA  |
| Informatii material etansari                                     | PUR   |
| Informatii material capac  | ranforsat PA  |
| Umiditatea relativa a aerului                                    | 5 - 90 %<br>nu condenseaza  |