


Ventil soft-start MS4N-DE

Cod: 527714

FESTO

cu filet NPT



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| tip de actionare | electric |
| pozitie instalare | Oricare |
| Actionare manuala auxiliara | cu retinere cu impingere |
| Structura constructiva | Scaunul pistonului |
| Tip de revenire | arcuri mecanice |
| Tip de comanda | pilotat |
| Alimentare cu aer a pilotului | intern |
| directie de curgere | nu este reversibil |
| functie ventil | 2/2 |
| Afisarea presiunii | Pentru filet G1/4 Pentru filet G1/8 cu senzor de presiune cu manometru |
| Afisarea pozitiei de comutare | cu accesorii |
| presiune de operare | 4 ... 14 bar |
| Debit nominal | 1.000 ... 2.000 l/min |
| Durata de anclansare | 100 % |
| Aprobare | c UL us - Recognized (OL) |
| Marcaj KC | KC-EMV |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS |
| Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate) | conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Tip de protectie | IP65 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 263 g |
| Display status semnal | cu accesorii |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii la alegere: |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |