

# Unitate preparare FRC-N1/8-D7-O-5M-MICRO-H

Cod: 527871



Produs in retragere de pe piata

FESTO

cu placa filetata de racordare, fara manometru, purja semi-automata.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2016. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	Micro
pozitie instalare	vertical
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	semiautomat
presiune de operare	1 ... 10 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 7 bar
debit nominal normal	140 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO8573-1:2010 [-::-]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	123 g
tip fixare	montare in linie cu suport - tip vinclu la alegere:
racord pneumatic 1	NPT1/8-27
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru pahar	PC