

Grup de regatoare de presiune LRB-3/8-D-O-K2-MINI


Cod: 528955

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

cu kit de legatura, placi de racordare si suporti. Bloc cu 2,3,4 sau 5 regatoare, fara manometru

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------|--|
| marime de fabricatie | Mini |
| serie | D |
| Blocare regulator | Buton rotativ cu opritor |
| pozitie instalare | Oricare |
| Structura constructiva | ventil de reglare cu membrana cu comanda directa cu alimentare continua de aer comprimat |
| Functie de regulator | Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara |
| Afisarea presiunii | Pentru filet G1/8 |
| presiune de operare | 1 ... 16 bar |
| Domeniu reglare presiune | 0,5 ... 12 bar |
| Histerezis presiune maxima | 0,2 bar |
| Debit nominal | 1.600 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 760 g |
| tip fixare | cu accesorii |
| Conexiune pneumatica 1 | G3/8 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Materialul placii de conectare | zinc turnat sub presiune |
| Materialul panoului de control | PA |
| Materialul etansarilor | NBR |
| Materialul carcasei | zinc turnat sub presiune |