


unitate masurare ASDLP-125- -X

Cod: 529089

FESTO

Unitatea de masurare ASDLP este montata prin fixarea in canelurile din cilindrul DLP existent. Astfel unitatea de masurare poate fi montata si pe cilindri DLP existenti.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Gaz categoria ATEX	II 2G
tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	c T6
Praf categoria ATEX	II 2D
tip praf cu protectie la aprindere si explozie	c 80°C
Explosion-proof ambient temperature	-20°C ≤ Ta ≤ +80°C
temperatura mediului	-20 ... 80 °C
viteza max. de miscare	0,05 m/s
cursa	50 ... 600 mm
structura constructiva	arbore melcat cu reductor
informatii referitoare la material pentru carcasa	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru acoperire	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru carcasa sanie culisanta	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru cuplare sanie culisanta	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru capac	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru agrafele de montare	aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru biela	otel inoxidabil inalt aliat
informatii referitoare la material pentru etansare lagar	NBR
informatii referitoare la material pentru etansare tija	TPE-U(PU)
conversie a cursei in unghi de rotatie	40 ... 120 deg
tip de protectie	IP67
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3