


Filtru MS4-LF-1/4-CRM-Z

Cod: 529396

FESTO

filtru 5 µm, pahar din plastic cu cos de protectie din plastic,
evacuare manuala a a condensului, debit de tranzit de la dreapta la
stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
cantitatea max. de condensat	19 ml
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
presiune de operare	0 ... 14 bar
debit nominal normal	1.300 l/min
mediu de operare	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inert gases
clasa de rezistenta la corozieune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4]
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	189 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
indicatie material	Free of copper and PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru filtru	PE
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC