

Filtru MS6-LF-3/8-CRV-Z

Cod: 529642

FESTO

filtru 5 µm, pahar plastic cu cos de plastic, purjare automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
cantitatea max. de condensat	38 cm ³
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
presiune de operare	2 ... 12 bar
debit nominal normal	3.000 l/min
mediu de operare	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inert gases
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:8:4]
temperatura mediului	5 ... 60 °C 5 ... 60 °C
greutate produs	600 g
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G3/8
racord pneumatic 2	G3/8
indicatie material	Free of copper and PTFE conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru filtru	PE
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC