

Supapa de suprapresiune MS6-DE-1/2-V230-Z

Cod: 529802

FESTO

electric, pentru creșterea lentă a presiunii, direcția debitului de tranziție de la dreapta la stânga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de acționare	electric
poziție instalare	oricare
acționare manuală auxiliară	cu oprire cu împingere
structura constructivă	scaunul pistonului
tip de revenire	arcuri mecanice
tip de comandă	pilotat
alimentare cu aer pilot	intern
direcția de curgere	nu este reversibil
funcțiune de ventil	2/2
afisarea poziției de comutare	cu accesorii
presiune de operare	4 ... 18 bar
valoare b	0,39
valoare C	28,97 l/sbar
debit nominal normal	6.450 l/min
durata de anclansare	100%
caracteristica bobina	230V AC
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistență la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip de protecție	IP65
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
aprobare	c UL - Recognized (OL)
greutate produs	680 g
racord electric	fisa design patrat conform DIN EN 175301-803 design C
tip fixare	la alegere: montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2
indicație material	Free of copper and PTFE conform RoHS
informații referitoare la material pentru etansari	NBR
informații referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune