


# Ventil cu parghie VHEF-VT-B32-G14

Cod: 5300039

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare  |
|---|--|
| functie ventil                                      | 3/2 bistabil   |
| tip de actionare                                    | manual   |
| Latime  | 20 mm  |
| Debit nominal                                       | 870 l/min  |
| Presiune de operare Mpa                             | -0,095 ... 1 MPa   |
| presiune de operare                                 | -0,95 ... 10 bar   |
| Structura constructiva                              | scaun tip taler  |
| Deschidere nominala                                 | 6 mm   |
| Funcție de exhaustare a aerului                     | droselizabil   |
| Instructiuni de utilizare                           | numai actionat manual  |
| Principiu de etansare                               | moale  |
| pozitie instalare                                   | Oricare  |
| Actionare manuala auxiliara                         | cu retinere  |
| Tip de comanda                                      | direct   |
| directie de curgere                                 | reversibil   |
| Suprapunere   | Zero suprapunere   |
| Frecventa maxima de comutare                        | 0,5 Hz   |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 1 - Rezistenta redusa la coroziune                                 |
| Conformitatea PWIS                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura medie                                   | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C  |
| moment de actionare                                 | 1,9 Nm   |
| Cuplu de deblocare                                  | 1 Nm   |
| Forta maxima pe actionare                           | 200 N  |
| Forta laterala maxima pe actuator                   | 140 N  |
| Greutate produs                                     | 181 g  |
| tip fixare  | Montare pe panou frontal<br>cu orificiu<br>la alegere:             |
| Conexiune pneumatica 1                              | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 2                              | G1/4   |
| Conexiune pneumatica 3                              | G1/4   |
| Indicatie material                                  | conform RoHS   |
| Materialul protectiei                               | ranforsat PA   |
| Materialul etansarilor                              | NBR  |
| Materialul carcasei                                 | Aliaj de aluminiu, anodizat  |
| Materialul parghiei                                 | ranforsat PA   |