

Cuplaj EAMC-B-15-22-5-5

Cod: 530085

FESTO

pentru actionare electromecanica cu motor pas cu pas



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	5 mm
Diametru de prindere 2	5 mm
marime de fabricatie	15
Lungime nominala	22 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	12.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,13 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	1 Nm
Greutate produs	6 g
Indicatie material	conform RoHS