


Regulator de presiune MS6-LRB-1/2-D5-VS-AS-Z

Cod: 530325

FESTO

pentru montare baterii, presiune de iesire maxima 4 bar, fara manometru, buton reglare blocabil, racord P2 pe partea frontala.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	6
serie	MS
siguranta de actionare	cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	ventil de reglare cu membrana cu comanda directa cu alimentare continua cu aer comprimat
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara
domeniul de reglare a presiunii	0,3 ... 4 bar
presiune de intrare 1	0,8 ... 20 bar
histerezis presiune max.	0,25 bar
debit nominal normal	7.300 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	747 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare pe panou montare in linie
racord pneumatic 1	G1/2
racord pneumatic 2	G1/2
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru piesa de deservire	POM PA
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru membrana	NBR