


Manometru MA-40-145-N1/8-PSI-E-RG

Cod: 530387

FESTO

cu afisaj in psi, gama rosu/verde ajustabila.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--------------------------------|
| domeniu afisaj [psi] | 0 ... 145 psi |
| corespunde normelor | EN 837-1 |
| marime nominala manometru | 40 |
| structura constructiva | manometru cu tub Bourdon |
| tip fixare | montare in linie |
| mediu de operare | Inert gases Neutral fluids |
| presiune de operare | 0 ... 145 Psi |
| factor sarcina alternativa | 0,66 |
| clasa preciziei de masurare | 2,5 |
| tip de protectie | IP43 |
| temperatura mediului | -20 ... 60 °C -20 ... 60 °C |
| indicatie material | conform RoHS |
| pozitia racordului | partea posterioara centrata |
| racord pneumatic | NPT1/8-27 |
| materiale in contact cu mediul | alama |
| informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare | alama |
| informatii referitoare la material pentru carcasa | ABS |
| informatii referitoare la material pentru discul de observare | PMMA |
| culoare carcasa | negru |
| greutate produs | 60 g |
| Note on operating and pilot medium | No oxygen No acetylene |