


Manometru MA-63-232-N1/4-PSI-E-RG

Cod: 530394

FESTO

cu afisaj in psi, gama rosu/verde ajustabila.

Acest produs este disponibil doar de la Festo Gesellschaft SUA.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
domeniu afisaj [psi]	0 ... 232 psi
corespunde normelor	EN 837-1
marime nominala manometru	63
structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Inert gases Neutral fluids
presiune de operare	0 ... 232 Psi
factor sarcina alternativa	0,66
clasa preciziei de masurare	2,5
tip de protectie	IP43
temperatura mediului	-20 ... 60 °C -20 ... 60 °C
indicatie material	conform RoHS
pozitia racordului	partea posterioara centrata
racord pneumatic	NPT1/4-18
materiale in contact cu mediul	alama
informatii referitoare la material pentru fus cu insurubare	alama
informatii referitoare la material pentru carcasa	ABS
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PMMA
culoare carcasa	negru
greutate produs	90 g
Note on operating and pilot medium	No oxygen No acetylene