


Combinatie aparate preparare MSB4-1/4:J2D1A1-WP

Cod: 531103

FESTO

compus din filtru regulator, ventil on-off, ventil soft-start, placa de montare pe perete. Presiunea maxima la iesire 12 bar, filtru 40 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de plastic cu cos de plastic, purjare automata, directia curgerii de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	ventil de refacere a presiunii ventil de anclansare filtru - regulator cu manometru
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	4,5 ... 12 bar
domeniul de reglare a presiunii	4 ... 12 bar
debit nominal normal	750 l/min
caracteristica bobina	24V DC
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]
temperatura mediului	5 ... 60 °C 5 ... 60 °C
greutate produs	1.600 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
racord pneumatic 3	G1/4
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC