


# Combinatie aparate preparare MSB4-1/8-FRC2:J6M1-Z

Cod: 531128

FESTO

Combinatie filtru/regulator de presiune/ungator, presiune maxima de iesire 7 bar, filtru 40 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de plastic cu cos de plastic, evacuare condens automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu inzavorare
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru - regulator cu manometru ungator proportional standard
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
domeniul de reglare a presiunii	0,3 ... 7 bar
presiune de intrare 1	1,5 ... 12 bar
debit nominal normal	950 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 40 µm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	5.7.- conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	5 ... 60 °C
greutate produs	500 g
tip fixare	cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC