

Filtru cu regulator de presiune MS4N-LFR-1/8-D6-ERV-AS-Z

Cod: 531228

FESTO

Presiunea maxima la iesire 7 bar, filtru 40 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de plastic cu cos de plastic, evacuare condens automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
siguranta de actionare	cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	40 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru - regulator cu manometru
cantitatea max. de condensat	19 ml
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
afisarea presiunii	cu manometru
domeniul de reglare a presiunii	0,3 ... 7 bar
presiune de intrare 1	2 ... 12 bar
histerezis presiune max.	0,25 bar
debit nominal normal	1.000 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	5.7.- conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	5 ... 60 °C 5 ... 60 °C
greutate produs	275 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare pe panou montare in linie
racord pneumatic 1	NPT1/8-27
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC
informatii referitoare la material pentru taler de separare	POM