



Filtru MS4N-LF-1/8-CRM-Z

Cod: 531492

FESTO

filtru 5 µm, pahar din plastic cu cos de protectie din plastic,
evacuare manuala a a condensului, debit de tranzit de la dreapta la
stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	rotativ manual
structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
cantitatea max. de condensat	19 ml
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
presiune de intrare 1	0 ... 14 bar
debit nominal normal	1.000 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	3.7.- conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	189 g
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	NPT1/8-27
racord pneumatic 2	NPT1/8-27
indicatie material	Fara cupru si PTFE
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru filtru	PE
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC