

# Conector cuplaj KD3-CN-6-S


Cod: 531632

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

cu auto-inchidere, fitting de trecere

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica                                      | valoare                                       |
|---|---|
| Deschidere nominala                                 | 4,9 mm  |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura   | -0,95 ... 12 bar                              |
| Debit nominal                                       | 378 l/min                                     |
| mediu de operare                                    | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila            |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                | 1 - Rezistenta redusa la coroziune            |
| Temperatura mediului                                | -10 ... 60 °C                                 |
| Greutate produs                                     | 44 g  |
| Conexiune pneumatica 1                              | CN-6  |
| Indicatie material                                  | conform RoHS                                  |