


Mufa cuplare KS2-M5-A

Cod: 531658

FESTO

pentru cuplaje cu auto-inchidere pentru furtune.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| Deschidere nominala | 2,4 mm |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 12 bar |
| Debit nominal mediu de operare | 126 l/min Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicatie pentru mediu de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - Rezistenta redusa la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura mediului | -10 ... 80 °C |
| Cuplul nominal de strangere | 0,85 Nm |
| Toleranta la momentul nominal de strangere | ± 15 % |
| Greutate produs | 5 g |
| Conexiune pneumatica 1 | Filet exterior M5 |
| Indicatie material | conform RoHS |