

Mufa cuplare KS3-CN-6-S


Cod: 531673

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

pentru cuplaje cu auto-inchidere pentru furtune, racorduri de trecere.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2019. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4,9 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Debit nominal	378 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	32 g
Conexiune pneumatica 1	CN-6
Indicatie material	conform RoHS