

Lubrificator MS6N-LOE-3/8-U

Cod: 531718

FESTO

pahar din metal, directie de curgere de la stanga la dreapta.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| marime de fabricatie | 6 |
| serie | MS |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| Structura constructiva | lubrificator proportional standard |
| Capacitate maxima de ulei | 80 cm ³ |
| Protectie pahar | integrat sub forma de carcasa metalica |
| presiune de operare | 1 ... 16 bar |
| Debitul minim pentru functie lubrificator | 50 l/min |
| Debit nominal | 5.300 l/min |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Rezistenta moderata la coroziune |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 ... 60 °C |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Vascozitate ulei | ISO VG 32 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 810 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii la alegere: |
| Conexiune pneumatica 1 | 3/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 3/8 NPT |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul carcasei | Aluminiu turnat sub presiune |
| Materialul paharului | Aliaj de aluminiu forjat |