

filtru activ de carbon MS4N-LFX-1/4-R-Z

Cod: 531765

FESTO

pahar din material plastic cu cos de protectie din material plastic,
debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
structura constructiva	filtru de carbune activ
protectie pahar	cos de protectie din material plastic
presiune de intrare 1	0 ... 14 bar
debit nominal normal	250 l/min
mediu de operare	aer comprimat filtrat, lubrifiat, finetea filtrului 0,01 µm
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	1.7.1 conform DIN ISO 8573-1
temperatura mediului	5 ... 30 °C
continutul rezidual de ulei	0,003 mg/m3
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	cu accesorii la alegere: montare in linie
racord pneumatic 1	NPT1/4-18
racord pneumatic 2	NPT1/4-18
informatii referitoare la material pentru filtru	carbune activ
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	PC