


Modul de ramificare MS4N-FRM-1/4-Y-Z

Cod: 531955

FESTO

cu releu de presiune fara indicare, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	modul de ramificatie
presiune de operare	0 ... 12 bar
debit standard in directia principala de curgere 1->2	4.600 l/min
debit standard la iesirea superioara	1.500 l/min
debit standard la iesirea inferioara	1.500 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	405 g
racord pneumatic 1	NPT1/4-18
racord pneumatic 2	NPT1/4-18
racord pneumatic 3	NPT1/4-18
racord pneumatic 4	NPT1/4-18
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune