


# Modul de ramificare MS6N-FRM-1/4-Y-Z

Cod: 531974

FESTO

cu releu de presiune fara indicare, debit de tranzit de la dreapta la stanga.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	oricare
structura constructiva	modul de ramificatie
presiune de operare	0 ... 12 bar
debit standard in directia principala de curgere 1->2	3.300 l/min
debit standard la iesirea superioara	6.570 l/min
debit standard la iesirea inferioara	6.800 l/min
mediu de operare	aer comprimat
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
temperatura mediului	-10 ... 60 °C -10 ... 60 °C
greutate produs	778 g
racord pneumatic 1	NPT1/4-18
racord pneumatic 2	NPT1/4-18
racord pneumatic 3	NPT1/2-14
racord pneumatic 4	NPT1/2-14
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune