


Conector FBS-SUB-9-GS-DP-B

Cod: 532216

FESTO

pentru PROFIBUS



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	20 mm
Inaltime	62 mm
Lungime	61 mm
Protocol	PROFIBUS
elemente de deservire	comutatoare DIL
Functii suplimentare	Deconectarea segmentului de bus continuu
Greutate produs	60 g
Interfata Fieldbus	2 x 2 terminale incarcate cu arcuri
Diametru cablu permis	5 ... 10 mm
Tip de protectie	IP65 IP67 in stare montata conform IEC 60529
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 % nu condenseaza
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul piulitei de legatura	Alama
Materialul suruburilor	otel
Materialul etansarilor	NBR