


Conector FBS-SUB-9-GS-IB-B

Cod: 532217

FESTO

pentru Interbus



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
latime	20 mm
Inaltime	62 mm
Lungime	61 mm
Protocol	Interbus
Funcții suplimentare	punte RBST integrată
Greutate produs	60 g
Interfața Fieldbus	1 x 5 cleme elastice
Diametru cablu permis	5 ... 10 mm
Tip de protecție	IP65 IP67 in stare montată conform IEC 60529
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativă a aerului	95 % nu condensează
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicație material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul piulitei de legatură	Alama
Materialul suruburilor	otel
Materialul etansarilor	NBR