

Combinatie filtru fin LFMBA-1/4-D-MIDI-DA



Cod: 532866

Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

cartus filtru 0,01µm, cu pahar de protectie metalic, cu indicarea presiunii diferentiale, purjare manuala a condensului.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---------------------------------------|--|
| marime de fabricatie | Midi |
| serie | D |
| pozitie instalare | vertical +/- 5° |
| Finetea filtrului | 0,01 µm |
| Eficienta filtrului | 99,9999 % |
| purjare | rotativ manual |
| Structura constructiva | filtru cu fibre |
| Cantitatea maxima de condens | 43 ml |
| Protectie pahar | pahar de protectie metalic |
| presiune de operare | 1 ... 16 bar |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gaze inerte |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gaze inerte |
| Temperatura medie | 1,5 ... 60 °C |
| Continutul rezidual de ulei | 0,01 mg/m3 |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 1.429 g |
| tip fixare | montare in linie cu accesorii |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/4 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul filtrului | Fibre de borosilicat |
| Materialul carcasei | zinc turnat sub presiune |
| Materialul paharului | PC |