

Racord rapid L QBL-1/4-1/4-U-M

Cod: 533238

FESTO

unghi de rotatie de 360°, filet exterior cu hexagon exterior.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	0,177 "
Tip de etansare la fusul cu insurubare	acoperire
Model	Forma L
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	13,775 ... 145 psi
Clasificare maritima	vezi certificatul
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Greutate produs	0,681 oz
tip fixare	Hexagon extern SW 14
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior R1/4
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 1/4"
Temperatura ambientala Fahrenheit	32 ... 140 °F
Culoarea inelului de slabire	gri
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	PBT
Materialul etansarii filetate	NBR
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt