


# Racord rapid QB-10-32-UNF-3/16-U

Cod: 533268

FESTO

filet exterior hexagonal



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	0,098 "
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	13,775 ... 145 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	1,106 ft-lbf
Greutate produs	0,275 oz
tip fixare	Hexagon exterior 7/16 Hexagon interior 3/32
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior, 10-32 UNF-2A
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 3/16"
Temperatura ambientala Fahrenheit	32 ... 140 °F
Culoarea inelului de slabire	gri
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Alama nichelata
Materialul inelului de eliberare	POM
Materialul etanșării furtunului	NBR
Materialul sistemului de retinere al tubului	otel inoxidabil aliaj inalt