


Cuplaj
EAMC-30-32-6-8
Cod: 533708

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--------------------------------|------------------------|
| Diametru de prindere 1 | 6 mm |
| Diametru de prindere 2 | 8 mm |
| marime de fabricatie | 30 |
| Lungime nominala | 32 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Numarul maxim de turatii | 8.000 1/min |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de depozitare | -25 ... 60 °C |
| Umiditatea relativa a aerului | 0 - 95 % |
| Temperatura mediului | -25 ... 60 °C |
| Momentul de inertie a masei | 5,87 kgmm ² |
| Moment de rotatie transferabil | 6,5 Nm |
| Greutate produs | 48 g |
| Indicatie material | conform RoHS |