


# Racord rapid QS-F-G3/8-12-I

Cod: 533932

FESTO

filet exterior cu priza hexagonala interna.  
produs retras. Livrabil pana in 2013.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
deschidere nominala	10,3 mm
tip de etansare la fusul cu insurubare	inel de etansare
structura constructiva	principiu Push-Pull
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 16 bar
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note on operating and pilot medium	Lubricated operation possible
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3
aprobare pentru domeniul alimentar	FDA
temperatura mediului	0 ... 150 °C
aprobare	Germanischer Lloyd
cuplul maxim de pornire	25 Nm
greutate produs	34,3 g
racord pneumatic 1	G3/8
racord pneumatic 2	pentru furtun cu diametru exterior 12 mm
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru carcasa	alama cromat si nichelat
informatii referitoare la material pentru etansare filet	FPM
informatii referitoare la material pentru etansare furtun	FPM