


**racord cu fisa**  
**QS-F-12**  
Cod: 533943

**FESTO**



**Fisa tehnica**

| <b>Caracteristica</b>                                     | <b>valoare</b>   |
|---|--|
| marime de fabricatie                                      | standard   |
| deschidere nominala                                       | 10 mm  |
| structura constructiva                                    | principiu Push-Pull                                      |
| Operating pressure complete temperature range             | -0,95 ... 16 bar   |
| mediu de operare  | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium                        | Lubricated operation possible                            |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK                      | 3  |
| Food safety   | to manufacturer's declaration                            |
| temperatura mediului                                      | 0 ... 150 °C   |
| aprobare  | Germanischer Lloyd                                       |
| greutate produs   | 67,9 g   |
| racord pneumatic 1  | pentru furtun cu diametru exterior 12 mm                 |
| racord pneumatic 2  | pentru furtun cu diametru exterior 12 mm                 |
| indicatie material  | conform RoHS   |
| informatii referitoare la material pentru carcasa         | alama<br>cromat si nichelat                              |
| informatii referitoare la material pentru etansare filet  | FPM  |
| informatii referitoare la material pentru etansare furtun | FPM  |