


# Robinet cu bila

## VAPB-1 1/2-F-63-F0507-CR

Cod: 534317

FESTO

rezistent la coroziune si acizi.



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
structura constructiva	ventil cu sfera cu 2 cai
tip de actionare	mecanic
principiu de etansare	moale
tip fixare	montare in linie
conectare armatura	Rp1 1/2
forma gaurii de flansa	F05 F07
Diametru interior	40 mm
diametru nominal DN	40
presiune nominala ventil	63
moment de actionare	43 Nm
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:--:] Inert gases Water Neutral fluids
temperatura mediului	-10 ... 180 °C
Debit Kv	170 m3/h
informatii referitoare la material pentru carcasa	otel inoxidabil inalt aliat
cod material carcasa	1.4408
informatii referitoare la material pentru etansari	FPM PTFE
Informatie material bila	otel inoxidabil inalt aliat
cod material sfera	1.4401
informatii referitoare la material pentru arbore	otel inoxidabil inalt aliat
cod referitor la material pentru arbore	1.4401
greutate produs	2.800 g
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente de presiune
clasa de rezistenta la coroziune KBK	3