

Bloc de racordare CPX-AB-2-M12-RK-IB


Cod: 534505

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

poate fi montat numai in combinatie cu CPX-FB6.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2027. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Protocol	Interbus
Dimensiuni l x L x l	48 mm x 85 mm x 24 mm
Greutate produs	140 g
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Temperatura de depozitare	-20 ... 70 °C
Umiditatea relativa a aerului	95 % nu condenseaza
Tip de protectie	IP65 IP67
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Protectia contra contactului direct si indirect	Protectie de joasa tensiune cu deconectare in siguranta (PELV)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Materialul carcasei	ranforsat PA
Interfata Fieldbus	2xM12x1, codificat B