


# Regulator de presiune MS12N-LR

Cod: 535024

FESTO

cu filet NPT



## Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
serie	MS
Blocare regulator	Buton rotativ cu opritor Buton rotativ cu blocare integrata cu accesorii care pot fi inchise
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Regulator cu membrana, pilotat
Functie de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensare a presiunii initiale cu aerisire secundara cu debit invers
Afisarea presiunii	cu manometru
Presiune de operare Mpa	0,08 ... 2,1 MPa
presiune de operare	0,8 ... 21 bar
Domeniu reglare presiune	0,15 ... 16 bar
Debit secundar aerisire	<= 600 l/min
Debit nominal	12.000 ... 22.000 l/min
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene EMV in conformitate cu directivele EU RoHS
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementărilor UK privind EMC conform reglementarilor UK RoHS
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
tip fixare	montare in linie cu suport la alegere:
Materialul protectiei	PA
Indicatie material	conform RoHS
Materialul protectiei de dedesubt	Aliaj de aluminiu forjat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul arcului	Otel de arc
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul membranei	NBR
Materialul tijeii ventilului	Aliaj de aluminiu forjat NBR otel inoxidabil aliaj inalt