



Modul de ramificare MS12-FRM

Cod: 535035

FESTO

pentru montaj in baterie, cu filet G.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Structura constructiva	Modul de ramificare
presiune de operare	0 ... 20 bar
Debit standard in directia principala de curgere 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:--]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 4	G1
Materialul carcasei	Aluminiu turnat sub presiune