

Filtru cu regulator de presiune MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS-Z

Cod: 535721

FESTO

Presiunea maxima la iesire 12 bar, filtru 5 µm, cu manometru, capac blocabil, pahar de metal, evacuare condens automata, directia curgerii de la dreapta la stanga.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	4
serie	MS
siguranta de actionare	buton rotativ cu opritor cu accesorii, poate fi inchis
pozitie instalare	vertical +/- 5°
finetea filtrului	5 µm
evacuare condensat	complet automat
structura constructiva	filtru - regulator cu manometru
cantitatea max. de condensat	25 ml
functiune de regulator	presiune de iesire constanta cu aerisire secundara cu debit invers
protectie pahar	integrat sub forma de carcasa metalica
afisarea presiunii	cu manometru
presiune de operare	2 ... 12 bar
domeniul de reglare a presiunii	0,5 ... 12 bar
histerezis presiune max.	0,25 bar
debit nominal normal	1.200 l/min
mediu de operare	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inert gases
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
clasa de puritate a aerului la iesire	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [6:4:4]
temperatura mediului	5 ... 60 °C
greutate produs	475 g
tip fixare	la alegere: montare pe panou montare in linie cu accesorii
racord pneumatic 1	G1/4
racord pneumatic 2	G1/4
indicatie material	conform RoHS
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune
informatii referitoare la material pentru pahar	aluminiu turnat sub presiune aliaj maleabil aluminiu
informatii referitoare la material pentru discul de observare	PA
informatii referitoare la material pentru taler de separare	POM