


Set placa de racordare MS12-AGI

Cod: 537138

FESTO

Din seria MS, cu filet G



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
serie	MS
pozitie instalare	Oricare
mediu de operare	Clasa de calitate aer 5:7:- conform DIN ISO 8573-1
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 ... 60 °C
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	1.300 g
Conexiune pneumatica 1	G2
Conexiune pneumatica 2	G2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu turnat sub presiune
Materialul etansarilor	NBR