


Bobina MSFW-230AC-KX-M-EX

Cod: 538216

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

Cablul este disponibil de la 1 la 99 m.



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| pozitie instalare | oricare |
| afisarea pozitiei de comutare | nu |
| durata min. a anclansarii | 10 ms |
| durata de anclansare | 100% |
| caracteristica bobina | 230 V AC: 50/60 Hz, forta 4.2 VA |
| variatii de frecventa admisibile | +/- 5 % |
| oscilatii admisibile ale tensiunii | +/- 10 % |
| Gaz categoria ATEX | II 2G |
| tip gaz cu protectie la explozie si aprindere | Ex mb II T5 |
| Praf categoria ATEX | II 2D |
| tip praf cu protectie la aprindere si explozie | Ex tD A21 IP65 T95°C |
| Certificat ATEX in afara UE | EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU) |
| Explosion-proof ambient temperature | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| departament eliberare certificate | PTB 03 ATEX 2098 X |
| Simbol CE (vezi declaratia de conformitate) | conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute |
| tip de protectie | IP65 |
| temperatura mediului | -20 ... 40 °C |
| greutate produs | 170 g |
| racord electric | cablu |
| lungimea cablului | < 85 m |
| sectiunea transversala a conductorului | 0,75 mm ² |
| tip fixare | cu piulita zimtuita |
| indicatie material | conform RoHS |
| informatia referitoare la materialul bobinei magnetice | aluminiu Rasina epoxidica cupru otel |
| informatii referitoare la material pentru infasurare | cupru |